



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS
Produkt eller type komponent	Sensor
Montering	Vegg

Komplementær

Batterispenningen	3.6 V
Kapasitet på batteri	2,6 Ah
Batterilevetid	5 år
Installasjonstype	Innendørs
[In] merkestrøm	45 µA på 9/12 V DC
Teknologi	Infrarød
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Festemetode	Skrue
Fargenyanse	Hvit
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	40 mm
Bredde	21 mm
Dybde	84 mm

Miljø

Produktsertifikater	Delta
Godkjenninger	CE
Standarder	EN/IEC 61000-6-3 EN 60730 ETSI EN 301 489-3 EN/IEC 61000-6-1 ETSI EN 300 220-2 EN/IEC 61000-6-2 EN 50615
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,6 cm
Package 1 Weight	62 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------