



### Teknisk informasjon

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Produktspekter               | ARGUS       |
| Produkt eller type komponent | Kit case    |
| Montering                    | Veggmontert |

### Komplementær

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammensetning          | Socket-outlet<br>Distribusjonsenhet<br>Sensor                                             |
| Product certifications | Delta - for sensor[RETURN] EZU - for distribusjonsenhet[RETURN] NEMKO - for socket-outlet |
| [In] merkestrøm        | 175 MA på 230 V AC<br>45 µA på 9/12 V DC                                                  |
| Materiale              | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )                                                        |
| Festemetode            | Skrue                                                                                     |
| Kabelverrsnitt         | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                       |
| Fargenyanse            | Grå/hvit                                                                                  |
| Antall pr. sett        | Sett á 1                                                                                  |
| Høyde                  | 58 Mm<br>40 mm                                                                            |
| Bredde                 | 36 Mm<br>21 mm                                                                            |
| Dybde                  | 90 Mm<br>84 mm                                                                            |

### Miljø

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder    | EN/IEC 61000-6-1 - for sensor<br>EN/IEC 61000-6-3 - for sensor<br>EN 60730 - for sensor<br>EN 60730-1 - for distribusjonsenhet<br>EN/IEC 61000-6-2 - for distribusjonsenhet<br>EN/IEC 61000-6-3 - for distribusjonsenhet<br>EN 55022 - for distribusjonsenhet<br>EN 50130-4 - for distribusjonsenhet<br>EN 50615 - for sensor<br>EN 50615 - for distribusjonsenhet |
| Godkjenninger | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP-grad       | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 10 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 13,3 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 22 cm   |
| Package 1 Weight         | 825 g   |

## Bærekraftig

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt            |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                           |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                           |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                           |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|