



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS
Produkt eller type komponent	Radio signalling device
Driftsposisjon	Alle posisjoner

Komplementær

Installasjonstype	Innendørs
[In] merkestrøm	32,5 mA på 3.3 V
Lokal varsling	RFID communication
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Festemetode	Skrue
Kabelverrsnitt	1,5 mm ²
Fargenyanse	Sort
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	20 mm
Bredde	35 mm

Miljø

Produktsertifikater	Delta
Godkjenninger	CE
Standarder	EN 50615 EN/IEC 61000-6-2 ETSI EN 300 220-2 ETSI EN 300 489-3
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,8 cm
Pakke 1 Bredde	10,4 cm
Pakke 1 Vekt	17,8 cm
Package 1 Weight	116 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------