



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS
Produkt eller type komponent	Kit case
Montering	Veggmontert

Komplementær

Sammensetning	Control unit with socket outlet Sensor
Product certifications	Delta - for sensor[RETURN] NEMKO - for control unit with socket outlet
[In] merkestrøm	175 MA på 230 V AC 45 µA på 9/12 V DC
Materiale	ABS + steel
Festemetode	Skrue
Kabelvernsnitt	6 mm ²
Fargenyanse	Hvit
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	40 Mm 47 mm
Bredde	21 Mm 123 mm
Dybde	200 Mm 84 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 61000-6-1 - for sensor EN/IEC 61000-6-3 - for sensor EN 60730 - for sensor EN/IEC 61000-6-2 - for sensor EN 60730-1 - for control unit with socket outlet ETSI EN 300 220-2 - for sensor ETSI EN 301 489-3 - for sensor ETSI EN 301 489-1 - for control unit with socket outlet ETSI EN 301 489-3 - for control unit with socket outlet EN 50615 - for sensor EN 50615 - for control unit with socket outlet
Godkjenninger	CE
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10 cm
Pakke 1 Bredde	13,2 cm
Pakke 1 Vekt	22,6 cm
Package 1 Weight	882 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------