



Teknisk informasjon

Produktspekter	Artic
Serie	Artic
Produkt eller type komponent	Komfyrkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett å 5

Komplementær

Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	25 A
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Tilkoblinger	Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	$\leq 6 \text{ mm}^2$ for solid kabel(er) $\leq 6 \text{ mm}^2$ for helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC/ABS
Høyde	38 mm
Bredde	90 mm
Dybde	123 mm

Miljø

Produktsertifikater	NEMKO
---------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,700 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	12,200 cm
Package 1 Weight	138,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	960
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	99,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	321,400 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------