



Teknisk informasjon

Produktspekter	Robust
Produkt eller type komponent	Parallell trykknapp
Enhetens utseende	Med fast ramme
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett å 5

Komplementær

Form	Rund
Aktuator	Push-button
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	1-pol
Brytermønster	[1]
Merkestrøm	1 A på 250 V
Lokal varsling	neon
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med skruer
Innbyggingsdybde	22 mm
Høyde	71 mm
Bredde	88 mm
Dybde	19 mm
Produktkompatibilitet	To be completed with Robust frame

Miljø

Standarder	IEC 62262 EN 60669-1
Godkjenninger	CE
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]FI[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20
Ik beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	900,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DK
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------