



Teknisk informasjon

Produktspekter	Robust
Produkt eller type komponent	Lyssignal
Enhetens utseende	Med fast ramme
Fargetone	Hvit
Lyskilde	Neon, Rød
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Merkestrøm	1 A
[Ue] merkespenning	250 V
Pæreholder	E10
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Materiale	PC/ABS
Innbyggingsdybde	24 mm
Høyde	71 mm
Bredde	88 mm
Dybde	19 mm
Produktkompatibilitet	To be completed with Robust frame

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK09

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7 cm
Pakke 1 Bredde	6 cm
Pakke 1 Vekt	9 cm
Package 1 Weight	1 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DK
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------