



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Sentralplate
Enhetens utseende	Fikseringsramme
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett å 10

Komplementær

Produsert i	Data socket
Montering av enhet	Innfelt
Antall hull	2 hull
Produktkompatibilitet	To be completed with Robust frame Actassi
Festemetode	Med skruer
Materiale	PC/ABS
Bredde	88 mm
Høyde	71 mm
Dybde	12 mm

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 62262
-----------------------	-----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,1 cm
Pakke 1 Bredde	7,9 cm
Pakke 1 Vekt	9,9 cm
Package 1 Weight	40 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,5 cm
Pakke 2 Bredde	12,9 cm
Pakke 2 Lengde	16,4 cm
Pakke 2 Vekt	200 g
Enhetstype pakke 3	BB1
Antall enheter i pakke 3	25
Pakke 3 Høyde	11,2 cm
Pakke 3 Bredde	17,8 cm
Pakke 3 Lengde	25,6 cm
Pakke 3 Vekt	1,088 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------