



Teknisk informasjon

Serie	Robust
Produkt eller type komponent	Stikkontakt

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Overflate
Antall uttak	1
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Deksel	Without shutter
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med skruer
Høyde	111 mm
Bredde	111 mm
Dybde	44 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Ik beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,3 cm
Pakke 1 Vekt	8,8 cm
Package 1 Weight	80 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,5 cm

Pakke 2 Bredde	8,5 cm
Pakke 2 Lengde	22,5 cm
Pakke 2 Vekt	468 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	18,5 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,15 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Analyseres
------------------	------------

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------