



Teknisk informasjon

Produktspekter	Robust
Produkt eller type komponent	Trykknappbryter med lys
Enhetens utseende	Med fast ramme
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	Sett å 5

Komplementær

Form	Rund vippe
Aktuator	Rocker
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	1-pol
Brytermønster	[1T]
Merkestrøm	16 A på 250 V AC
Lokal varsling	Rød LED
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med klofeste: innlegg
Innbyggingsdybde	20 mm
Høyde	71 mm
Bredde	88 mm
Dybde	13 mm
Produktkompatibilitet	To be completed with Robust frame

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Godkjenninger	CE
Produktsertifikater	FI[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO
IP-grad	IP20 også med synlige deler fjernet
Ik beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	72,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	60

Pakke 2 Høyde	25 cm
Pakke 2 Bredde	29 cm
Pakke 2 Lengde	39 cm
Pakke 2 Vekt	5 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------