



Teknisk informasjon

Serie	Robust
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Utgangsstrøm	3 A

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Type USB-strømforsyning	USB type A + C
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Type overflate	Matt
Overflatebehandling	Ubehandlet
Festemetode	Med hurtigkobling Med skruer
Forpakning	Boks
Lasttype	Power delivery
[Ue] merkespenning	220...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz
Strømforbruk i w	0,08 W
Nominell effekt	52,5 W
Effektforbruk	54 W
Levetid timer	30000 t 52,5 W
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maksimum spenning: <= 3 A
Materiale	ABS/PC
Type vern	Over temperature protection Overspenningsbeskyttelse Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Stiv kabel(er) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Fleksibel kabel(er) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Mangetrådet kabel(er)
Kompatibilitet	Mobil / nettbrett Mac iOS Mobil / nettbrett Android Mobil / nettbrett Windows
Høyde	71 mm
Bredde	88 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	30 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiver	2009/125 / EC - økodesign 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK09
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,1 cm
Pakke 1 Bredde	7,3 cm
Pakke 1 Vekt	7,3 cm
Package 1 Weight	145 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	29,9 cm
Pakke 2 Lengde	39,8 cm
Pakke 2 Vekt	3,810 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------