



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Applikasjon	Kontroll
Teknologi	Mekanisk

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Antall brytere	2
Bryterfunksjon	Kronevender
Brytermønster	[5T]
Rated current	10 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Hvit (RAL 9003)
Lokal varsling	Rød LED - 0,76 mA
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Loop terminals	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Innbyggingsdybde	28 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	18 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]VDE
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,3 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm
Package 1 Weight	101,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,6 cm
Pakke 2 Bredde	17,0 cm
Pakke 2 Lengde	28,2 cm
Pakke 2 Vekt	1,2 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	18,5 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	2,8 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------