



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	Parallell trykknapp
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	1-polet 1-veis
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Lokal varsling	Rød glødepære E10 - 1,85 mA
Signalfunksjon	Status
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Festemethode	Med skjulte skruer
Produktspesifikk applikasjon	For klarere lys kan E10 LED pære kan brukes
Innbyggingsdybde	23 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	24 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI
IP-grad	IP20 også med synlige deler fjernet

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,600 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	7,500 cm
Package 1 Weight	76,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------