



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	USB-lader + stikkontakt
Type USB-strømforsyning	USB type A + C

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Uttak standardavvik	Schuko
Deksel	With shutter
Merkestrøm	16 A
Integrert tilkoblingstype	1 socket-outlet 250 V AC, maksimum spenning: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2.4 A 1 USB type C 5 V DC, maksimum spenning: 3 A
Posisjon på jordflens	Straight 0° position
Fargetone	Hvit
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Malt
Forpakning	Boks
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Levetid timer	20000 t 15 W
Tilkoblingsklemmer	3 x Hurtigkobling:
Antall kabler	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS + PC
Avmantlingslengde	11 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	44 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Produktsertifikater	KEMA-KEUR[RETURN]FI[RETURN]SEMKO[RETURN]VDE[RETURN]NEMKO[RETURN]OVE
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,200 cm
Pakke 1 Bredde	7,600 cm
Pakke 1 Vekt	7,800 cm
Package 1 Weight	114,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	54
Pakke 2 Høyde	29,600 cm
Pakke 2 Bredde	29,200 cm
Pakke 2 Lengde	38,400 cm
Pakke 2 Vekt	6,768 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------