



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Dreiebryter
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Med fast ramme
Bryterfunksjon	2 positions
Colour	Hvit
Antall pr. sett	Sett à 1

Komplementær

Teknologi	Mekanisk
Koblingsskjema	Innfelt
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	400V
Network type	AC
Lokal varsling	Rød LED - 0,5 mA
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Standarder	EN 60669-1 EN 60947
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO[RETURN]FI
IP-grad	IP20 også med synlige deler fjernet
Låseposisjon	Slått av
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	38 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,600 cm
Pakke 1 Vekt	9,800 cm
Package 1 Weight	128,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	1200
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	115,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	242,600 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------