



### Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Sentralplate
Enhetens utseende	Cover plate with fixing frame
Antall pr. sett	Sett á 1

### Komplementær

Koblingsskjema	Innfelt
Festemetode	Skrue
Fargetone	Hvit ( RAL 9003)
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Innbyggingsdybde	10 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

### Miljø

Standarder	EN 60670-1
Produktsertifikater	VDE[RETURN]CE
IP-grad	IP20 også med synlige deler fjernet IP44 med tilleggspakning

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	7,800 cm
Package 1 Weight	38,000 g

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

### Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------