



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Anrop trykknapp
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Lokal varslings	Rød LED
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruehode	Tverrspør
Lydfrekvens	3,1 kHz +/- 0,8 kHz
Akkustikknivå	80 dB på 1 m
Aktuator	Pull cord
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Innbyggingsdybde	11 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	14 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	8,400 cm
Package 1 Weight	74,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	SE
Garantiperiode	
Garanti	18 months