



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Anrop system pakke
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Koblingsskjema	Innfelt
Rated current/voltage	80 mA - 12 V +/- 10 % AC/DC drift/funksjon 15 mA - 12 V +/- 10 % AC/DC hvilemodus
Utgangsspenning	<= 20 V DC <= 25 mA for LED <= 20 V DC <= 40 mA for summer
Colour	Hvit (RAL 9003)
Lokal varsling	Rød LED
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Type skruehode	Tverrspor
Lydfrekvens	3,1 kHz +/- 0,8 kHz
Akkustikknivå	80 dB på 1 m
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	17,200 cm
Package 1 Weight	476,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	26,300 cm
Pakke 2 Bredde	35,000 cm
Pakke 2 Lengde	25,200 cm
Pakke 2 Vekt	8,902 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------