



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall uttak	3
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett å 5

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Festemetode	Med skruer
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ASA + PC
Dybde	42,5 mm
Innbyggingsdybde	30,7 mm
Høyde	71,1 mm
Bredde	142,1 mm
Dybde	11,8 mm

Miljø

IP-grad	IP21
Standarder	VDE 0620-1 NEK 502:2006 SS 4280834 IEC 60884-1 SFS 5610:2004
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]FI[RETURN]NEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,400 cm
Pakke 1 Bredde	8,400 cm
Pakke 1 Vekt	14,900 cm
Package 1 Weight	166,000 g

Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	34,400 cm
Pakke 2 Bredde	29,600 cm
Pakke 2 Lengde	39,600 cm
Pakke 2 Vekt	11,402 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	960
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	83,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	180848,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------