



#### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Serie                        | Exxact           |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt      |
| Applikasjon                  | Strømforsyning   |
| Enhetens utseende            | Komplett produkt |
| Antall uttak                 | 2                |
| Standard plugg               | CEE 7/3          |
| Uttak standardavvik          | Schuko           |
| [ue] merkespenning           | 250 V            |
| Type nettverk                | AC               |
| Tilgjengelig utstyr          | Forseglings kit  |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9003) |
| Antall pr. sett              | Sett á 5         |

#### Komplementær

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet         | Innfelt                                                                                                                        |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J                                                                                                                         |
| Merkestrøm                 | 16 A                                                                                                                           |
| Deksel                     | With shutter                                                                                                                   |
| Festemetode                | Med klofeste                                                                                                                   |
| Tilkoblinger               | Skruklemmer                                                                                                                    |
| Antall klemmer             | 2                                                                                                                              |
| Type skruhode              | Pozidriv nr 1 og kombi                                                                                                         |
| Maks tverrsnitt på klemme  | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Materiale                  | PC (polykarbonat)<br>PC                                                                                                        |
| Dybde                      | 25,0 mm                                                                                                                        |
| Høyde                      | 100 mm                                                                                                                         |
| Bredde                     | 82 mm                                                                                                                          |
| Dybde                      | 25 mm                                                                                                                          |

#### Miljø

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad             | IP44                                                                     |
| Standarder          | IEC 60884-1<br>SFS 5610:2004<br>NEK 502:2006<br>VDE 0620-1<br>SS 4280834 |
| Produktsertifikater | FI[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO                                             |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 4,600 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,100 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,900 cm  |
| Package 1 Weight         | 108,000 g |

## Bærekraftig

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>         |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                  |
| Sustainable packaging        | Yes                                                 |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|