



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall uttak	2
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Tilgjengelig utstyr	Forseglings kit
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Festemetode	Med klofeste
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC (polykarbonat) PC
Dybde	30,0 mm
Høyde	100 mm
Bredde	82 mm
Dybde	30 mm

Miljø

IP-grad	IP44
Standarder	VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502:2006 SFS 5610:2004 SS 4280834
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,0 cm
Pakke 1 Vekt	12,6 cm
Package 1 Weight	246,0 g

Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	26,4 cm
Pakke 2 Bredde	29,2 cm
Pakke 2 Lengde	39,2 cm
Pakke 2 Vekt	6,296 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	768
Pakke 3 Høyde	115,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	207,76 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------