



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall uttak	2
Uttak standardavvik	Universal
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P
Merkestrøm	16 A
Festemetode	Med skruer
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC PC (polykarbonat)
Dybde	43,8 mm
Innbyggingsdybde	22 mm
Høyde	100 mm
Bredde	85 mm
Dybde	21,8 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	SFS 5610:2004 IEC 60884-1 SS 4280834 VDE 0620-1 NEK 502:2006
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,7 cm
Pakke 1 Bredde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	2,2 cm
Package 1 Weight	96,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------