



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|----------|
| Serie | Exxact |
| Produkt eller type komponent | Bryter |
| Applikasjon | Kontroll |
| Teknologi | Mekanisk |
| Antall pr. sett | Sett å 5 |

Komplementær

| | |
|--------------------------------|--|
| Enhetens utseende | Med fast ramme |
| Montering av enhet | Innfelt |
| Antall brytere | 1 |
| Bryterfunksjon | 1-pol 2-veis |
| Brytermønster | [6/1K] |
| Rated current | 16 A |
| [Ue] rated operational voltage | 250 V |
| Network type | AC |
| Colour | Hvit (RAL 9003) |
| Lokal varsling | Rød LED - 0,5 mA |
| Tilkoblinger | Hurtigkobling |
| Loop terminals | 2 |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Materiale | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) |
| Optional fixing mode | Med klofeste: innlegg Med skrutilkobling: vippe |
| Innbyggingsdybde | 15 mm |
| Høyde | 71 mm |
| Bredde | 71 mm |
| Dybde | 18 mm |

Miljø

| | |
|---------------------|--|
| Standarder | EN 60669-1 |
| Produktsertifikater | FI[RETURN]CE[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO |
| IP-grad | IP20 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 5,600 cm |
| Pakke 1 Bredde | 7,800 cm |
| Pakke 1 Vekt | 8,400 cm |
| Package 1 Weight | 78,000 g |

Bærekraftig

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|