

### Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Med fast ramme
[Ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit ( RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 1

### Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Merkestrøm	16 A
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for helkjetnet flertrådet kabel(er)
Optional fixing mode	Med skruer
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	35 mm

### Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004 EN 61008 IEC 60884-1 SS 4280834
Produktsertifikater	SEMKO FI CE NEMKO

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	166,0 g
Forpakning 1 høyde	7,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,4 cm
Forpakning 1 lengde	9,6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,8 kg
Forpakning 2 høyde	16,2 cm

Forpakning 2 bredde	16,4 cm
Forpakning 2 lengde	27,2 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	3,97 kg
Forpakning 3 høyde	19,2 cm
Forpakning 3 bredde	29,8 cm
Forpakning 3 lengde	40,2 cm

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------