



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall uttak	1
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Festemetode	Med skruer
Lokal varsling	LED grønn, 0,7 mA
Signalfunksjon	POWER ON
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ASA + PC
Dybde	39,8 mm
Innbyggingsdybde	28 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	11,8 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	NEK 502:2006 IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	7,600 cm
Package 1 Weight	92,000 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,400 cm
Pakke 2 Bredde	27,900 cm
Pakke 2 Lengde	17,400 cm
Pakke 2 Vekt	1,052 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------