



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|------------------|
| Serie | Exxact |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt |
| Applikasjon | Strømforsyning |
| Enhetens utseende | Med fast ramme |
| Antall uttak | 1 |
| Standard plugg | CEE 7/3 |
| Uttak standardavvik | Schuko |
| [ue] merkespenning | 250 V |
| Type nettverk | AC |
| Fargetone | Hvit (RAL 9003) |

Komplementær

| | |
|----------------------------|--|
| Montering av enhet | Innfelt |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J |
| Merkestrøm | 16 A |
| Deksel | With shutter |
| Festemetode | Med skruer |
| Tilkoblinger | Skruklemmer |
| Type skruhode | Pozidriv nr 1 og kombi |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Materiale | ASA + PC |
| Dybde | 39,8 mm |
| Innbyggingsdybde | 28 mm |
| Høyde | 71 mm |
| Bredde | 71 mm |
| Dybde | 11,8 mm |

Miljø

| | |
|---------------------|--|
| IP-grad | IP20 |
| Standarder | NEK 502:2006 SS 4280834 IEC 60884-1 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1 |
| Produktsertifikater | NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 3,8 cm |
| Pakke 1 Brekke | 7,0 cm |
| Pakke 1 Vekt | 7,0 cm |
| Package 1 Weight | 70,0 g |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 10 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Pakke 2 Høyde | 9,4 cm |
| Pakke 2 Bredde | 18,0 cm |
| Pakke 2 Lengde | 27,0 cm |
| Pakke 2 Vekt | 800,0 g |
| Enhetstype pakke 3 | CAR |
| Antall enheter i pakke 3 | 40 |
| Pakke 3 Høyde | 18,8 cm |
| Pakke 3 Bredde | 29,8 cm |
| Pakke 3 Lengde | 40,0 cm |
| Pakke 3 Vekt | 3,566 kg |

Bærekraftig

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Logistisk informasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|