



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall uttak	4
Uttak standardavvik	Universal
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P
Merkestrøm	2.5 A
Deksel	With shutter
Festemetode	Med klofeste
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC PC (polykarbonat)
Dybde	44,0 mm
Innbyggingsdybde	22 mm
Høyde	100 mm
Bredde	82 mm
Dybde	22 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	SS 4280834 NEK 502:2006 IEC 60884-2-2 IEC 60884-1 SFS 5610:2004
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,4 cm
Pakke 1 Bredde	8,2 cm
Pakke 1 Vekt	9,9 cm
Package 1 Weight	126,0 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	11,2 cm
Pakke 2 Bredde	17,8 cm
Pakke 2 Lengde	25,6 cm
Pakke 2 Vekt	1,37 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	34,4 cm
Pakke 3 Bredde	29,6 cm
Pakke 3 Lengde	39,0 cm
Pakke 3 Vekt	8,664 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------