



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Jordfeilbryter
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for helkjernet flertrådet kabel(er)
Jord-lekkasjestrøm	30 mA
Jordfeilvern klasse	A-klasse
Materiale	PC + ASA
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	12 mm

Miljø

Standarder	EN 61008
Produktsertifikater	FI NEMKO CE SEMKO
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	148,0 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,4 cm
Forpakning 1 lengde	9,8 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	1200
Forpakning 2 vekt	275,2 kg

Forpakning 2 høyde	115 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------