



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	SELV trykknapp
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	1-polet med impulsfunksjon
Antall brytere	1
Lokal varsling	Rød LED lys når aktivert
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$ for solid kabel(er) $\leq 1,5 \text{ mm}^2$ for helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Innbyggingsdybde	24 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	13 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	8,200 cm
Package 1 Weight	90,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	11,800 cm
Pakke 2 Bredde	17,000 cm
Pakke 2 Lengde	25,200 cm
Pakke 2 Vekt	1,154 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1728
Pakke 3 Høyde	115,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm

Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	167,728 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------