



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	Datauttak
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Monteringsanvisning	Inclined
Antall uttak	2
Type footprint	S-One DPM
Festemetode	Sneppfeste
Colour	Hvit (RAL 9003)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Innbyggingsdybde	20 mm
Høyde	55 mm
Bredde	55 mm
Dybde	21 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,600 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	8,400 cm
Package 1 Weight	114,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	11,600 cm
Pakke 2 Bredde	17,000 cm
Pakke 2 Lengde	25,200 cm
Pakke 2 Vekt	1,446 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	252
Pakke 3 Høyde	13,200 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	39,720 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------