



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt med timer
Tilgjengelig utstyr	-
Antall pr. sett	1

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Elektronisk
Bryterfunksjon	Time switch function
Merkestrøm	16 A
Stikkontakt koblingsskjema	1P
Uttak standardavvik	Schuko
Rated current	LED lampe tidsforsinket 12 V AC halogen lamp with standard transformer 70 µF 0,6 12 V AC halogen lamp with standard electronic transformer 230 V AC incandescent lamp 12 V AC halogen lamp with standard transformer
Rated voltage	230 V AC
Effektområde	Glødelampe: 2000 W Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: 1500 VA Low voltage lamp with electronic transformer: 2000 VA 230 V AC LED lamp: 100 W Motor: 1600 VA Resistiv last: 3680 W
Fargetone	LED indikatorer: Hvit (RAL 9003)
Lokal varsling	Grønn/rød 1 dual colour LED 40 °C
Tidsforsinkelsesområde	15min.....8t
Tilkoblinger	Screwless connection
Type skruhode	-
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 2,5 mm ² for fast eller fleksibel kabel(er) For rigid or flexible kabel(er)
Materiale	Termoplast
Type vern	Med sikring Overspenningsbeskyttelse Overopphetingsvern
Koblingsskjema	3-wire (1P + N + E)
Innbyggingsdybde	31,55 mm
Høyde	72,7 mm
Bredde	72,7 mm
Dybde	43,35 mm
Produktkompatibilitet	1 hulls Exxact ramme

Miljø

Standarder	IEC 60669-2-5 IEC 60884-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]VDE[RETURN]FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20 Innendørs bruk

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,85 cm
Pakke 1 Bredde	7,95 cm
Pakke 1 Vekt	7,89 cm
Package 1 Weight	125,5 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,959 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	288
Pakke 3 Høyde	45 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	51,672 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------