



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Dimmer
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Applikasjon	Lyskontroll
Bryterfunksjon	1-polet 1-veis
Dimmertype	Vridimmer
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Festemetode	Med skruer
Merkestrøm	10 A
[ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
Type overflate	Høyglans
Lasttype	Ballast: på 230 V AC
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...45 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Maks tverrsnitt på klemme	4 mm ² for solid kabel(er)
Avmantlingslengde	6 mm
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	54 mm
Innbyggingsdybde	29 mm
Produktsertifikater	CE

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	7,800 cm
Package 1 Weight	108,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	16,300 cm
Pakke 2 Bredde	27,700 cm
Pakke 2 Lengde	16,900 cm
Pakke 2 Vekt	1,846 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	32
Pakke 3 Høyde	19,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,600 cm
Pakke 3 Lengde	30,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,092 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------