



### Teknisk informasjon

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Serie                        | Exxact |
| Produkt eller type komponent | Tidsur |
| Antall pr. sett              | 1 del  |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens utseende         | Med fast ramme                                                                                                                 |
| Montering av enhet        | Innfelt                                                                                                                        |
| Teknologi                 | Elektronisk                                                                                                                    |
| Bryterfunksjon            | 2-polet                                                                                                                        |
| Merkestrøm                | 10 A                                                                                                                           |
| Rated voltage             | 230 V AC                                                                                                                       |
| Effektområde              | Ohmsk: $\leq 2300$ W<br>Lysrør: $\leq 360$ VA                                                                                  |
| Fargetone                 | Hvit                                                                                                                           |
| Lokal varslings           | Rød LED indikasjon på aktiv posisjon                                                                                           |
| Tidsforsinkelsesområde    | 15min....8t                                                                                                                    |
| Tilkoblinger              | Skrulklemmer                                                                                                                   |
| Type skruhode             | Pozidriv nr 1 og kombi                                                                                                         |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Materiale                 | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )                                                                                             |
| Koblingsskjema            | Med null (N)                                                                                                                   |
| Innbyggingsdybde          | 24 mm                                                                                                                          |
| Høyde                     | 71 mm                                                                                                                          |
| Bredde                    | 71 mm                                                                                                                          |
| Dybde                     | 13 mm                                                                                                                          |

### Miljø

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| IP-grad             | IP20                                       |
| Produktsertifikater | NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI[RETURN]CE     |
| Standarder          | EN 60669-2-1<br>EN 60669-1<br>EN 60669-2-3 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 5,800 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 7,800 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 8,600 cm |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Package 1 Weight         | 118,000 g     |
| Enhetstype pakke 2       | P12           |
| Antall enheter i pakke 2 | 1728          |
| Pakke 2 Høyde            | 80,000 cm     |
| Pakke 2 Bredde           | 115,000 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 210928,000 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>          |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>     |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>       |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|