



### Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Tidsur
Antall pr. sett	1 del

### Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Mekanisk
Bryterfunksjon	2-pol
Merkestrøm	16 A
Rated voltage	250 V AC
Fargetone	Hvit
Tidsforsinkelsesområde	0...15 min
Tilkoblinger	Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	22 mm

### Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-1

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	9,400 cm
Package 1 Weight	152,000 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------