



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Serie                        | Exxact           |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt      |
| Applikasjon                  | Strømforsyning   |
| Enhetens utseende            | Komplett produkt |
| [Ue] merkespenning           | 250 V            |
| Type nettverk                | AC               |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9003) |
| Antall pr. sett              | Sett á 5         |

### Komplementær

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Montering av enhet         | Overflate  |
| Antall uttak               | 4  |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P   |
| Standard plugg             | Universal  |
| Merkestrøm                 | 16 A   |
| Deksel                     | With shutter   |
| Mulige funksjoner          | Mulighet for to-krets tilkobling   |
| Tilkoblinger               | Skruklemmer  |
| Antall klemmer             | 2  |
| Type skruhode              | Pozidriv Nr 1 og kombi   |
| Maks tverrsnitt på klemme  | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for solid kabel(er)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for helkjetnet flertrådet kabel(er) |
| Materiale                  | PC<br>PC (polykarbonat)  |
| Optional fixing mode       | Med skruer   |
| Høyde                      | 98 mm  |
| Bredde                     | 112 mm   |
| Dybde                      | 39 mm  |

### Miljø

|                     |  |
|---------------------|--|
| IP-grad             | IP20   |
| Standarder          | IEC 60884-1<br>SFS 5610:2004<br>VDE 0620-1<br>NEK 502:2006<br>SS 4280834 |
| Produktsertifikater | FI<br>NEMKO<br>SEMKO   |

### Forpakkingsinformasjon

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 172,36 g |
| Forpakning 1 høyde          | 9,8 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 4,2 cm   |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Forpakning 1 lengde         | 11,3 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | CAR     |
| Antall enheter forpakning 2 | 5       |
| Forpakning 2 vekt           | 861,8 g |
| Forpakning 2 høyde          | 12,2 cm |
| Forpakning 2 bredde         | 10,5 cm |
| Forpakning 2 lengde         | 26 cm   |
| Forpakning 3 høyde          | 12,2 cm |

## Bærekraftig

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt           |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|