



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetsens utseende	Komplett produkt
Antall uttak	2
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Festemetode	Med klofeste
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	1
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ASA + PC
Dybde	38,9 mm
Innbyggingsdybde	22,3 mm
Høyde	70,8 mm
Bredde	70,8 mm
Dybde	16,6 mm

Miljø

IP-grad	IP21
Standarder	SS 4280834 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004
Produktsertifikater	FI

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	2,0 cm
Package 1 Weight	93,0 g

Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	25 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	1920
Pakke 3 Høyde	115 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	245 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------