



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Applikasjon	Lader
Enhetens utseende	Med fast ramme
Type USB-strømforsyning	USB type A + A
Utgangsstrøm	2,1 A
Fargetone	Hvit

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall pr. sett	Sett á 1
[Ue] merkespenning	100...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz
[in] merkestrøm	180 mA
Virkningsgrad	72
Strømforbruk i w	0,1 W
Nominell effekt	10,5 W
Effektforbruk	12 W
Integrert tilkoblingstype	2 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2,1 A
Levetid timer	30000 t 10,5 W
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm ² for Stiv kabel(er) 1,5...2,5 mm ² for Fleksibel kabel(er) 1,5...2,5 mm ² for Mangetrådet kabel(er)
Avmantlingslengde	8 mm
Materiale	PC/ABS
Type vern	Kort-tid kortslutningsvern
Festemetode	Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
Kompatibilitet	Mobil / nettbrett Mac iOS Mobil / nettbrett Android Mobil / nettbrett Windows
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	30,8 mm
Vekt	0,03 kg

Miljø

Standarder	EN 60950-1 EN 61558-1 EN 60335-1
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2009/125 / EC - økodesign
Produktsertifikater	FI[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	7,5 cm
Package 1 Weight	103,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	18,5 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,53 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------