



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Designnavn	Exxact Primo
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Bus type	KNX

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Teknologi	Elektronisk
Montering av enhet	Innfelt
Mulige funksjoner	Med integrert busstilkopling
Kontrolltype	Trykknapp
Antall brytere	2
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Materiale	Plast Høyglans
Lokal varsling	LED
Plassering av merking	Vindu for merkeskilt
Materiale	Plast
Type overflate	Høyglans
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,200 cm
Pakke 1 Vekt	7,800 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,700 cm
Pakke 2 Bredde	27,300 cm
Pakke 2 Lengde	16,300 cm
Pakke 2 Vekt	712,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------