



### Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Designnavn	Exxact Primo
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Antall kanaler	5

### Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Bus type	KNX
Montering av enhet	Innfelt
Monteringshøyde	2,2 m
Føleflate	Front: 8 m
Deteksjons vinkel	180° Horisontal
Antall soner	46
Lysfølsomhetsjustering	10...2000 lux
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelse	1 s...8 min
Type vern	Krypzonebeskyttelse
Fargetone	Hvit
Materiale	Plast høyglans

### Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,600 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	9,200 cm
Package 1 Weight	100,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,800 cm
Pakke 2 Bredde	27,200 cm
Pakke 2 Lengde	17,400 cm
Pakke 2 Vekt	1,138 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	20

Pakke 3 Høyde	19,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	39,800 cm
Pakke 3 Vekt	2,678 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer <a href="#">Sirkulær profil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------