



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Termostat

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Applikasjon	Rom
Teknologi	Mekanisk
Produktspesifikk applikasjon	Oppvarming
Colour	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 1
Tilleggsinformasjon	Mulig å koble til ekstern sensor
[Ue] merkespenning	5 V DC
[In] merkestrøm	0,8 mA (ohmsk belastning)
Kontrolltype	Knott
Mulige funksjoner	Muligheten til å koble ekstern sensor
Lokal varslings	Varmestyring: LED (Rød)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,4 cm
Pakke 1 Bredde	7,2 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,4 cm
Pakke 2 Bredde	16,6 cm
Pakke 2 Lengde	27,2 cm
Pakke 2 Vekt	1,222 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	19,0 cm
Pakke 3 Bredde	29,6 cm
Pakke 3 Lengde	39,6 cm
Pakke 3 Vekt	2,814 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------