



### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Produktspekter               | Exxact             |
| Produkt eller type komponent | USB strømforsyning |
| Applikasjon                  | Lader              |
| Enhetens utseende            | Med fast ramme     |
| Type USB-strømforsyning      | USB type A + C     |
| Utgangsstrøm                 | 3 A                |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9003)   |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet         | Innfelt                                                                                                                                                                                           |
| Antall pr. sett            | 1                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] merkespenning         | 100...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz<br>220...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz<br>220...240 V AC på 50/60 Hz                                                                                          |
| [in] merkestrøm            | 1 A                                                                                                                                                                                               |
| Virkningsgrad              | 90                                                                                                                                                                                                |
| Strømforbruk i w           | 0,08 W                                                                                                                                                                                            |
| Nominell effekt            | 52,5 W                                                                                                                                                                                            |
| Effektforbruk              | 54 W                                                                                                                                                                                              |
| Integrert tilkoblingstype  | 1 USB type A 5 V DC<br>1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 1.5 A<br>1 USB type C <= 20 V DC, maksimum spenning: <= 3 A<br>1 USB type C 5 V DC<br>1 USB type C 15 V DC, maksimum spenning: 3 A |
| Levetid timer              | 30000 t 52,5 W                                                                                                                                                                                    |
| Antall klemmer             | 2 Skruklemmer                                                                                                                                                                                     |
| Type skruhode              | Pozidriv No 1                                                                                                                                                                                     |
| Maks tverrsnitt på klemme  | 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> for Stiv kabel(er)<br>0.75...2.5 mm <sup>2</sup> for Fleksibel kabel(er)<br>0.75...2.5 mm <sup>2</sup> for Mangetrådet kabel(er)                                       |
| Avmantlingslengde          | 8 mm                                                                                                                                                                                              |
| Materiale                  | PC/ABS                                                                                                                                                                                            |
| Type vern                  | Over temperature protection<br>Overspenningsbeskyttelse<br>Kortslutningsvern                                                                                                                      |
| Festemetode                | Med skruer                                                                                                                                                                                        |
| Kompatibilitet             | Mobil / nettbrett Mac iOS<br>Mobil / nettbrett Android<br>Mobil / nettbrett Windows                                                                                                               |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                                                                                                                                                         |
| Høyde                      | 71 mm                                                                                                                                                                                             |
| Bredde                     | 71 mm                                                                                                                                                                                             |
| Dybde                      | 41 mm                                                                                                                                                                                             |
| Innbyggingsdybde           | 30 mm                                                                                                                                                                                             |
| Vekt                       | 0,125 kg                                                                                                                                                                                          |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -5...50 °C                                                                                                       |
| Standarder                       | EN/IEC 61000-3-2<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN/IEC 62368-1<br>EN 55032<br>EN 55035<br>EN 61000-3-3                  |
| Direktiver                       | 2009/125 / EC - økodesign<br>2014/35/EU - lavspenningsdirektiv<br>2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet |
| IK beskyttelsesklasse            | IK04                                                                                                             |
| IP-grad                          | IP20                                                                                                             |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 6,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 7,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 150,0 g |
| Enhetstype pakke 2       | CAR     |
| Antall enheter i pakke 2 | 40      |
| Pakke 2 Høyde            | 18,5 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 6,41 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                               |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                               |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.       |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|