



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Designnavn	Exxact Primo
Produkt eller type komponent	Dekkramme
Antall hull	1 hull
Fargetone	Antrasitt
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt Overflate
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Standarder	IEC 60884-1 EN 60669-1
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]FI[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
IP-grad	IP44 med tilleggspakning IP20
Høyde	87 mm
Bredde	87 mm
Dybde	11,6 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,700 cm
Pakke 1 Bredde	1,100 cm
Pakke 1 Vekt	8,700 cm
Package 1 Weight	34,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	21,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,100 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
 Garantiperiode	
Garanti	18 months