



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall uttak	2
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Antrasitt (RAL 7021)
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Festemetode	Med klofeste
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ASA + PC
Dybde	44,2 mm
Innbyggingsdybde	22,4 mm
Høyde	88,1 mm
Bredde	71 mm
Dybde	21,8 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	9,600 cm
Package 1 Weight	94,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------