



### Teknisk informasjon

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie                        | Exxact                |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt           |
| Applikasjon                  | Strømforsyning        |
| Enhetens utseende            | Med fast ramme        |
| Antall uttak                 | 3                     |
| Standard plugg               | CEE 7/3               |
| Uttak standardavvik          | Schuko                |
| [ue] merkespenning           | 250 V                 |
| Type nettverk                | AC                    |
| Fargetone                    | Antrasitt ( RAL 7021) |
| Antall pr. sett              | Sett å 5              |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet         | Innfelt                                                                                                                        |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J                                                                                                                         |
| Merkestrøm                 | 16 A                                                                                                                           |
| Deksel                     | With shutter                                                                                                                   |
| Festemetode                | Med skruer                                                                                                                     |
| Tilkoblinger               | Skruklemmer                                                                                                                    |
| Antall klemmer             | 2                                                                                                                              |
| Type skruhode              | Pozidriv nr 1 og kombi                                                                                                         |
| Maks tverrsnitt på klemme  | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Materiale                  | ASA + PC                                                                                                                       |
| Dybde                      | 42,5 mm                                                                                                                        |
| Innbyggingsdybde           | 30,7 mm                                                                                                                        |
| Høyde                      | 71,1 mm                                                                                                                        |
| Bredde                     | 142,1 mm                                                                                                                       |
| Dybde                      | 11,8 mm                                                                                                                        |

### Miljø

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad             | IP21                                                                     |
| Standarder          | SS 4280834<br>IEC 60884-1<br>NEK 502:2006<br>SFS 5610:2004<br>VDE 0620-1 |
| Produktsertifikater | NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI                                             |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 5,200 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,700 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 15,200 cm |
| Package 1 Weight         | 168,000 g |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Enhetstype pakke 2       | CAR           |
| Antall enheter i pakke 2 | 60            |
| Pakke 2 Høyde            | 34,600 cm     |
| Pakke 2 Bredde           | 29,800 cm     |
| Pakke 2 Lengde           | 39,600 cm     |
| Pakke 2 Vekt             | 11,174 kg     |
| Enhetstype pakke 3       | P12           |
| Antall enheter i pakke 3 | 1080          |
| Pakke 3 Høyde            | 80,000 cm     |
| Pakke 3 Bredde           | 115,500 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 235676,000 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>         |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | EE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|