



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	USB-lader + stikkontakt
Type USB-strømforsyning	USB type A + C

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Uttak standardavvik	Schuko
Deksel	With shutter
Merkestrøm	16 A
Integrert tilkoblingstype	2 socket-outlet 250 V AC, maksimum spenning: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2.4 A 1 USB type C 5 V DC, maksimum spenning: 3 A
Effektforbruk	17 W
Posisjon på jordflens	Straight 0° position
Lokal varslings	Charging: LED (oransje)
Fargetone	Antrasitt
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Malt
Forpakning	Boks
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Levetid timer	30000 t 15 W
Tilkoblingsklemmer	2 x Hurtigkobling: fase 2 x Hurtigkobling: neutral 4 x Hurtigkobling: earth 4 x Hurtigkobling: isolated
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS/PC
Avmantlingslengde	11 mm
Høyde	128 mm
Bredde	87 mm

Innbyggingsdybde	22,4 mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Miljø

Produktsertifikater	FI[RETURN]SEMKO
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	9,0 cm
Pakke 1 Vekt	13,6 cm
Package 1 Weight	175,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,741 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------