



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Designnavn	Exxact Primo
Produkt eller type komponent	Termostat
Bus type	KNX
Fargetone	Antrasitt (RAL 7021)

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Type innstillinger	Manuell settpunktjustering
Applikasjon	Rom
Teknologi	Elektronisk
Produktspesifikk applikasjon	Heating and cooling
Mulige funksjoner	Med temperaturregulator
Kontrolltype	IR mottaker
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skrutilkobling
Antall brytere	8
Lokal varsling	Digitalt display
Materiale	Plast
Type overflate	Høyglans

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,4 cm
Pakke 1 Bredde	7,4 cm
Pakke 1 Vekt	15,4 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,4 cm
Pakke 2 Bredde	16,6 cm
Pakke 2 Lengde	27,2 cm
Pakke 2 Vekt	1,678 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------