



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall uttak	3
Uttak standardavvik	Universal
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Metall
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P
Merkestrøm	2.5 A
Deksel	With shutter
Festemetode	Med skruer
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Antall klemmer	2
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ASA + PC
Dybde	40,8 mm
Innbyggingsdybde	29 mm
Høyde	70,8 mm
Bredde	70,8 mm
Dybde	11,8 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	IEC 60884-1 NEK 502:2006 IEC 60884-2-2 SS 4280834 SFS 5610:2004
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]FI[RETURN]NEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,8 cm
Pakke 1 Bredde	7,1 cm
Pakke 1 Vekt	7,1 cm
Package 1 Weight	82 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,6 cm
Pakke 2 Bredde	8,6 cm
Pakke 2 Lengde	22,8 cm
Pakke 2 Vekt	482 g
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1440
Pakke 3 Høyde	115 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	166,136 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------