

Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Kontroll
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Enhetens utseende	Mekanisme
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	Mellom
Brytermønster	[7]
Tilkoblinger	Skruklemmer
Loop terminals	2
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Optional fixing mode	Med klofeste: innlegg Med skrutilkobling: vippe
Innbyggingsdybde	15 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	18 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	CE FI SEMKO NEMKO
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	68,0 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	PAL
Antall enheter forpakning 2	2400
Forpakning 2 vekt	284,0 kg

Forpakning 2 høyde	115 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	75
Forpakning 3 vekt	8,175 kg
Forpakning 3 høyde	25 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------