



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Tidsur
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Elektronisk
Bryterfunksjon	2-polet
Merkestrøm	10 A
Rated voltage	230 V AC
Effektområde	Ohmsk: ≤ 2300 W Lysrør: ≤ 360 VA
Fargetone	Metall
Lokal varslng	Rød LED indikasjon på aktiv posisjon
Tidsforsinkelsesområde	15min....8t
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Koblingsskjema	Med null (N)
Innbyggingsdybde	24 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	13 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]FI[RETURN]CE[RETURN]NEMKO
Standarder	EN 60669-1 EN 60669-2-3 EN 60669-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,600 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	8,400 cm
Package 1 Weight	118,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------