



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Termostat

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Applikasjon	Room
Teknologi	Elektromagnetisk
Produktspesifikk applikasjon	Heating
Colour	Metall
Antall pr. sett	Sett á 1
Tilleggsinformasjon	Mulig å koble til ekstern sensor
[Ue] merkespenning	5 V DC
[In] merkestrøm	0,8 mA (ohmsk belastning)
Kontrolltype	Knott
Mulige funksjoner	Muligheten til å koble ekstern sensor
Lokal varsling	Varmestyring: LED (rød)
Tilkoblinger	Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	119,0 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------